

Стираемые водой.

Надписи легко и быстро стираются водным путем



EP-90B Идеальное использование для тонких линий

Перо: Тонкий пластмассовый наконечник (0.5 мм.), цвет чернил: Светло-голубой диаметр Барреля 9.0 мм.



EP-80B Базовая модель

Перо: Наконечник (1.0 мм.) из полиэстрового волокна, цвет чернил: Светло-голубой диаметр Барреля 8.0 мм.

Двойной тип



ET-95VP Комбинированный тип (Розовые и фиолетовые чернила)

Перо: Наконечник (1.0mm) из Полиэстрового волокна, диаметр Барреля 9,5 мм.



ET-95VE Фиолетовые чернила и резинка.



ET-95PE Розовые чернила и резинка.



ET-95BE Светло-голубые чернила и резинка

Стираемые воздухом.

Цвета исчезают спонтанно.



EP-90P Идеальное использование для тонких линий.

Перо: Тонкий пластмассовый наконечник (0.5мм), цвет Чернил: Розовый диаметр Барреля 9.0 мм.



EP-90V Идеальное использование для тонких линий.

Перо: Тонкий пластмассовый наконечник (0.5мм), цвет Чернил: Фиолетовый диаметр Барреля 9.0 мм.



EP-80P Базовая модель.

Перо: Наконечник (1.0 мм.) из полиэстрового волокна, цвет чернил: Розовый диаметр Барреля 8.0 мм.



EP-80V Базовая модель.

Перо: Наконечник (1.0 мм.) из полиэстрового волокна, цвет чернил: Фиолетовый диаметр Барреля 8.0 мм.

Резинка для стирания надписей исчезающих на воздухе



Резинка

MADE IN JAPAN

Характеристики чернил.

Цвет чернил	Спонтанное исчезновение	Водой	Воздухом
Розовый	1 ~ 3 дня	X	◎
Фиолетовый	2 ~ 10 Дней	X	◎
Светло-голубой	X	◎	X

* **Замечание:** Эти данные основаны на лабораторном испытании при определенных условиях.

Внимание:

Скорость исчезновения цвета чернил зависит от материала, влажности и температуры. Проверьте маркеры на ненужной части кроя ткани перед фактическим использованием.